


CNMG 120408, Rūšis: CA315

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	KG
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Kietlydinys	CA315
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui