

**DNMG 150608, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	KG
Danga	padengtas
Kietlydinys	CA315
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,6 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui