


CNMG 120412, Rūšis: CA315

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA315
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	KG
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui