


**SNMG 120408, Rūšis: CA315**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	K
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Drožlialaužis	KG
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Kietlydinys	CA315
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui