

**WN. G 080404, Rūšis: CA315**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Drožlialaužis	KG
Kietlydinys	CA315
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	K

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui