

**WN. G 080408, Rūšis: CA315**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Kietlydinys	CA315
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 4 mm
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	K
Drožlialaužis	KG
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui