

**VNMG 160408, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	KG
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Pastūma f	0,15 - 0,45 mm/aps,
Kietlydinys	CA315
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	K
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,5 - 3,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

150 - 350 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekimui