

**TNMG 160408, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA315
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas

Drožialaužis	KG
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui