

**CCMT 120408, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA315
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Danga	padengtas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui