

**CCMT 120404, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Drožlialaužis	GK
Pagrindinis naudojimas	K
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA315
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui