

**DCMT 070204, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA315
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui