

**CC. T 060202, Rūšis: CA315**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Produktų klasė	25E

## Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	GK
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA315
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui