

**CC. T 09T304, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	GK
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	K
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	CA315
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui