


**WNMG 080412, Rūšis: CA315**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Drožlialaužis	KG
Tolerancija	M
Kampo spindulys	1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm

Kietlydinys	CA315
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui