

**DC.T 11T308, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA315
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	GK
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui