

**DC. T 11T304, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kietlydinys	CA315
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm

Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui