

**DCMT 070208, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Kietlydinys	CA315
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Danga	padengtas
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070208
Drožlialaužis	GK
Ašmenys	HM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui