

**CCGT 060201, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060201
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	G

Drožialaužis	MFP-SKS
Kampo spindulys	0,1 mm
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	PR1725
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui