

**CCMT 060204 Wiper, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 060204 Wiper PR1725 Kietlydinys: PR1725
Drožialaužis: WP
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Papildomas naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Drožlialaužis	WP
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	PR1725
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui