

**CCMT 060202 Wiper, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCMT 060202 Wiper PR1725 Kietlydinys: PR1725  
Drožlialaužis: WP  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	WP
Ašmenys	HM
Tolerancija	M

Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Kietlydinys	PR1725
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Papildomas naudojimas	P
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui