

**CCMT 09T308 Wiper, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Kietlydinys: PR1725  
Drožlialaužis: WP  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	WP

Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	PR1725
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Papildomas naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui