



CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: PR1725



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Kietlydinys: PR1725
 Drožlialaužis: WP
 Tolerancija: M
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	WP
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Papildomas naudojimas	P
Kietlydinys	PR1725
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui