


CC. T 060202, Rūšis: PR1725

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 060202 PR1725 Kietlydinys: PR1725

Drožlialaužis: MFP-SKS

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	MFP-SKS
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Kietlydinys	PR1725
Tolerancija	G
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Papildomas naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui