

**CC. T 09T302, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC. T 09T302 PR1725 Kietlydinys: PR1725

Drožialaužis: MFP-SKS

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Papildomas naudojimas	P
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR1725
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	G
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Drožlialaužis	MFP-SKS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui