

**DCMX 070204 Wiper, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMX 070204 Wiper PR1725 Kietlydinys: PR1725

Drožialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	WP
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Papildomas naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	PR1725
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui