


**DCGT 070201, Rūšis: PR1725**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MFP-SKS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	G

Kietlydinys	PR1725
Ašmenys	HM
Papildomas naudojimas	P
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui