

**DCGT 11T301, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	G
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,1 mm
Kietlydinys	PR1725
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MFP-SKS

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T301
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui