

**DC. T 070202, Rūšis: PR1725**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Papildomas naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Tolerancija	G
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Drožialaužis	MFP-SKS

Kietlydinys	PR1725
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui