

**CC. T 060204, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 060204 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Drožlialaužis	HQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Tolerancija	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA025P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui