



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 CA025P
GTIN	4960664878178
Produktų klasė	25E

Aprašymas

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Kietlydinys	CA025P
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui