

**CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T304 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Danga	padengtas
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožialaužis	WP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	CA025P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui