

**CCMT 060202 Wiper, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260093 CA025P |
| GTIN | 4960664877997 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

CCMT 060202 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Drožlialaužis | WP |
| Pastūma f | 0,05 - 0,25 mm/aps, |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Danga | padengtas |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 330 m/min |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 |
| Kietlydinys | CA025P |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |