

**CC.T 09T304, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC.T 09T304 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Danga	padengtas
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	HQ

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui