

**CCMT 09T308, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCMT 09T308 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	CA025P
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	HQ
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui