

**CCMT 060204 Wiper, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 060204 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	WP
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202

Danga	padengtas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui