



CC. T 09T302, Rūšis: CA025P



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Produktų klasė	25E

Aprašymas

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Kietlydinys	CA025P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min

Drožlialaužis

HQ

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui