

**CCMT 09T302, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T302 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Kietlydinys	CA025P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui