


CCMT 09T308 Wiper, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T308 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	WP
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	CA025P
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui