

**CC. T 09T304, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC. T 09T304 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	CA025P
Tolerancija	M
Danga	padengtas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Drožialaužis	GK
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui