

**CC. T 060202, Rūšis: CA025P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA025P
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	GK
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P

Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui