

**CCMT 060202, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Kietlydinys	CA025P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui