

**DC. T 070202, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC. T 070202 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Kietlydinys	CA025P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui