

**CCMT 120408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 120408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	GK
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui