

**CCMT 120404, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 120404 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	GK
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404

Kietlydinys	CA025P
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui