

**DCMX 070204 Wiper, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMX 070204 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P
Drožialaužis: WP
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	WP
Kietlydinys	CA025P
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui