

**CCMT 120412, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCMT 120412 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	GK
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Kietlydinys	CA025P
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120412
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui