



DCMX 11T304 Wiper, Rūšis: CA025P



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMX 11T304 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P
 Drožialaužis: WP
 Tolerancija: M
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA025P
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	WP
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui