

**DC.T 11T302, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	CA025P
Tolerancija	M
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui