

**DCMT 070202, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancija	M
Kietlydinys	CA025P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070202
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Drožlialaužis	GK

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui