

**DCMT 070204, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 070204 CA025P Kietlydinys: CA025P
Drožlialaužis: GK
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	GK
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070204
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Kietlydinys	CA025P
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui